

Dell P2422H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: Dell P2422H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: DELL-P2422HWOS
 EAN: 5397184505182



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell P2422H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	36.49 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 5.215 cm x 31.85 cm
Gewicht	3.39 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free