

BenQ MX825STH - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - LAN

Produktbeschreibung: BenQ MX825STH - DLP-Projektor - tragbar - 3500 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 4:3 - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN

Gruppe: Projektoren

Hersteller: BenQ

Hersteller Artikel Nr: 9H.JMV77.13E

EAN: 4718755083792



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MX825STH - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Videoeingang	LAN
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 23.9 cm x 12 cm
Gewicht	2.6 kg

