

BenQ MW826STH - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - 3D

Produktbeschreibung:	BenQ MW826STH - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Short-Throw Fixed-Objektiv
Gruppe:	Projektoren
Hersteller:	BenQ
Hersteller Artikel Nr:	9H.JMW77.13E
EAN:	4718755083808



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MW826STH - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 23.9 cm x 12 cm
Gewicht	2.6 kg

