



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - LED-Transformator 0-6 W - Überspannungs- und Kurzschlusschutz - Energieverbrauch: 0,5W - Ausgangsleistung: 0-6 W - Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50 Hz - Ausgangsspannung: 12 V DC Klemme+3,7 mm DC-Buchse - max. Ausgangsstrom: max. 0,5 A - Tc: <80°C - Anschlüsse: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm² - Schutzklasse: II - Gewicht: 36 g - Betriebstemperatur: -20 ~ +45°C - Sicherheitstransformator mit Möbelzulassung - RoHS-konform | <ul style="list-style-type: none"> - LED transformer 0-6 W - over voltage and short cicuit protection - Energy consumption: 0.5W - output power: 0-6 W - input voltage: 200-240 V AC, 50 Hz - output voltage: 12 V DC clamp+3.7 mm DC socket - max. output current: max. 0.5 A - Tc: <80°C - connections: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm² - protection class: II - weight: 36 g - Working temperature: -20 ~ +45°C - safety isolation transformer with furniture approval - RoHS compliant |
|---|---|

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 30.01.2012	tf	SET 12-06 LED slim	
		gepr.: 30.01.2012	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 30000	von