

### Lenovo V15 G2 ALC - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V15 G2 ALC 82KD - Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Radeon Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 82KD006FGE  
 EAN: 0195890131498



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo V15 G2 ALC - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 7.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

