



Kranwaage für innerbetriebliche Anwendung / Wägebereich bis maximal 300 kg (+ Überlast)

Eine Kranwaage für innerbetriebliche Kontrollwägungen. Die Stromversorgung der Kranwaage erfolgt über handelsüblichen Batterien. Diese Kranwaage hat einen maximalen Wägebereich von 300 kg. Zum exakten Dosieren verfügt die Kranwaage über eine Tara-Funktion. Die Kranwaage wird inklusive Haken, Schäkel und Fernbedienung in einer Karton-Box geliefert. Die sehr robuste Ausführung erlaubt den Einsatz im rauen Industrielltag aber natürlich auch in den Bereichen Handel, Lebensmittel, Transport ... Die Waage ist bei Auslieferung werkseitig justiert. Zur Erfüllung der ISO 900x kann sie aber auch laborkalibriert mit ISO-Zertifikat geliefert werden (optional gegen Aufpreis). Rundum: Eine Kranwaage für den Praktiker vor Ort / im Betrieb.

- hinterleuchtetes LCD-Display mit gut ablesbaren, hohen Ziffern
- Infrarot-Fernbedienung (verwendbar bis maximal 10 m Entfernung zur Kranwaage)
- Schutzart IP 54 - Stromversorgung über handelsüblichen Batterien 1,5V
- Schäkel aus Edelstahl, Haken verzinkt - max. 150 % zul. Überlast
- kalibrierfähig nach DIN ISO

Technische Daten

max. Wiegebereich	300 kg
Kleinstes anzuhängendes Gewicht	2,0 kg
Ablesbarkeit	0,05 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Schutz	IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)
TARA	ja, über den vollen Bereich
Stabilisierungszeit	<10 s
Maximale Überlast	150 %
Anzeige	20 mm LCD-Display
Stromversorgung Kranwaage	4 x Batterien AA 1,5V
Fernbedienung	für alle Funktionen
Nettoeigengewicht	1,2 kg

Lieferumfang

1 x Kranwaage PCE-CS-300, 1 x Infrarotfernbedienung (inklusive Batterien), 1 x Schäkel, 1 x Haken, Transportkarton und Bedienungsanleitung