

ViewSonic PG603W - DLP-Projektor - 3D - Wi-Fi/LAN

Produktbeschreibung: ViewSonic PG603W - DLP-Projektor - 3D - 3600 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - Wi-Fi/LAN

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: PG603W-EU
 EAN: 0766907916010

Beschreibung:

Der ViewSonic PG603W WXGA-Projektor bietet eine Helligkeit von 3600 ANSI Lumen zur Projektion von hellen, detaillierten Bildern in stark beleuchteten Umgebungen. Inhalte von Smart-Geräten können außerdem direkt über USB-Verbindung mit dem PG603W gespiegelt werden, um Inhalte einfacher zu teilen. Der integrierte USB-Reader des Projektors ermöglicht es Ihnen, USB-Sticks in den USB-Eingang einzulegen und Bilddateien wie JPG und BMP sowie Word-, PowerPoint- und Excel-Dateien ohne PC anzuzeigen.

Key Selling Points:

- Helle Bilder in jeder Umgebung
- Immersives 3D-Erlebnis
- Optimiertes Klangbild
- 8 Steuerungscodes von 1 Fernbedienung
- PC-freie Projektion
- Einfache Bildkorrektur
- Verlängerte Lebensdauer
- Automatischer Sleep-Timer
- Reduzierter Energieverbrauch



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PG603W - DLP-Projektor - 3D - Wi-Fi/LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	200 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL), Wi-Fi/LAN
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.4 cm x 11 cm x 21.8 cm



Gewicht

2.3 kg

Product Features:

- **Helle Bilder in jeder Umgebung**
Dank 3.600 Lumen Helligkeit und einem Kontrastverhältnis von 22.000:1 kann der PG603W leuchtende Bilder in jeder Umgebung - selbst in sehr hellen Räumen erzeugen.
- **Immersives 3D-Erlebnis**
PG603W kann 3D-Inhalte direkt von 3D-Blu-Ray-Geräte und HDMI-fähigen Geräten wie Laptops, Tablets und Media-Playern über HDMI-Verbindung anzeigen.
- **Optimiertes Klangbild**
Bei SonicMode kommt ein eingebetteter DSP-Chip zum Einsatz, um die Klangleistung für 3 verschiedene Anwendungsszenarien zu optimieren.
- **8 Steuerungscodes von 1 Fernbedienung**
Dieser Projektor-Fernbedienung kann bis zu 8 verschiedenen Fernsteuerungscodes zugewiesen werden, um problemlos Projektoren auszuwählen, zu konfigurieren oder während Schulungen oder Meetings zu nutzen. Die Fernbedienung kann auch genutzt werden, um spezifische Projektoren individuell zu kontrollieren, indem der Steuerungscode der Fernbedienung angepasst wird.
- **PC-freie Projektion**
Der USB-Reader-Support des Projektors ermöglicht die Anzeige von Fotodateien wie JPG und PNG sowie von Office-Dokumenten wie PDF, Word, PowerPoint und Excel direkt von USB-Sticks für eine PC-freie Projektionslösung.
- **Einfache Bildkorrektur**
Die horizontale und vertikale Trapezkorrektur sowie die 4-Eckenanpassung gewährleisten ein perfekt proportioniertes Bild ohne Verzerrung oder Verzeichnung.
- **Verlängerte Lebensdauer**
Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist und kein Eingangssignal erkannt wird, aktivieren sich automatisch der Eco-Modus sowie der SuperEco-Modus.
- **Automatischer Sleep-Timer**
Mit der Sleep-Timer-Funktion des PG603W kann festgelegt werden, dass der Projektor automatisch in den Energiesparmodus wechselt, wenn dieser für einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist.
- **Reduzierter Energieverbrauch**
Wenn kein Signal empfangen wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus, um Energie zu sparen und die Lampenlebensdauer zu verlängern.

What's in the Box:

- ViewSonic PG603W
- Fernbedienung
- VGA-Kabel

