

ASUS ZenScreen MB16ACV - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: ASUS ZenScreen MB16ACV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 5 ms - USB-C

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0381-B01370
 EAN: 4718017949040



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenScreen MB16ACV - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	260.000 Farben
Eingangsanschlüsse	USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, antibakteriell
Spannung	DC 5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.79 cm x 1.05 cm x 22.48 cm
Gewicht	830 g
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

