

### Brother MFC-J4540DWXL - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Brother MFC-J4540DWXL - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 ipm (Drucken) - 150 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Brother  
 Hersteller Artikel Nr: MFCJ4540DWXLRE1  
 EAN: 4977766809658



| Hauptmerkmale                       |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Brother MFC-J4540DWXL - Multifunktionsdrucker - Farbe  |
| Gerätetyp                           | Multifunktionsdrucker  |
| Faxtyp                              | G3 - Normalpapier  |
| Drucktechnologie                    | Tintenstrahl (Farbe)   |
| Tintenstrahl-Technologie            | 4 Farben   |
| Max. Kopiergeschwindigkeit          | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)  |
| Max. Kopierauflösung                | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)  |
| Max. Kopierauflosungsklasse         | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)  |
| Max. Druckgeschwindigkeit           | Bis zu 20 ipm (einfarbig)/bis zu 19 ipm (Farbe)  |
| Max. Druckauflösung                 | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)  |
| Max. Druckauflösung Klasse          | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)  |
| Max.                                | 14.4 Kbps  |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit      |  |
| Scannen                             | 1200 x 2400 dpi  |
| Bildschirm                          | 6.8 cm   |
| Vorlagenart                         | Blätter  |
| Kapazität Dokumenteinzug            | 20 Blatt   |
| Mediengröße                         | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)  |
| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier  |
| Standardmedienkapazität             | 150 Blatt  |
| Ausgabeablagekapazität              | 100 Blatt  |
| Automatisches Duplexing             | Ja (Drucken)   |
| Verbindungsverfügbarkeit            | Ja   |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC  |
| AirPrint-fähig                      | Ja   |
| Büromaschinen-Merkmale              | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf Speicherkarte scannen, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.5 cm x 33.5 cm x 25 cm  |
| Gewicht                             | 10.4 kg  |
| Umweltschutzstandards               | Blauer Engel   |