

### Dynabook Satellite Pro C40-G-11R - 35.6 cm (14") - Core i3 10110U - 8 GB RAM - 256 GB SSD

Produktbeschreibung: Dynabook Satellite Pro C40-G-11R - Core i3 10110U / 2.1 GHz - Windows 10 Pro National Academic - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - dunkelblau, Tile Black (Tastatur)

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Dynabook  
 Hersteller Artikel Nr: A1PYS26E116A  
 EAN: 4062507131270

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dynabook Satellite Pro C40-G-11R - 35.6 cm (14") - Core i3 10110U - 8 GB RAM - 256 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Windows 10 Pro National Academic
Prozessor	Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U / 2.1 GHz (4.1 GHz) / 4 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
Speicherkapazität	256 GB SSD
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	35.6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Eingabegerät	ClickPad
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	2 Zellen - bis zu 14 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe	Dunkelblau, Tile Black (Tastatur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.8 cm x 22.48 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.55 kg

