

Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Quadro T500 / Iris Xe Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - 4G - Schwarz - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20W6004XGE
 EAN: 0195891293454

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch |
| Prozessor | Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache |
| Speicher | 16 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Speicherkapazität | 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe |
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
| Bildschirm | 39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD |
| Grafik | NVIDIA Quadro T500 / Intel Iris Xe Graphics |
| Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Eingabegerät | TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet |
| Wireless Broadband (WWAN) | 4G LTE |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm |
| Gewicht | 1.75 kg |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |

