

Lenovo ThinkCentre M60e - Mini - Core i5 1035G1 1 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M60e 11LV - Mini - Core i5 1035G1 / 1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller

Gruppe: Desktops & Server
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 11LV004BGE
 EAN: 0195477406711

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkCentre M60e - Mini - Core i5 1035G1 1 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ	Personal-Computer - Mini
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	Intel Core i5 (10. Gen.) 1035G1 / 1 GHz (3.6 GHz) (Quad-Core)
Cache-Speicher	6 MB
Cache pro Prozessor	6 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2242 - NVMe Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Tastatur	Deutsch
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.9 cm x 18.29 cm x 3.65 cm
Gewicht	1.25 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	TCO Certified Desktops 8

