

## Samsung Galaxy S20 FE - Cloud Orange - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone

### Produktbeschreibung:

Samsung Galaxy S20 FE - Smartphone -  
Dual-SIM - 4G LTE - 128 GB - microSD slot  
- 6.5" - 2400 x 1080 Pixel (407 ppi (Pixel pro  
Zoll)) - Super AMOLED - RAM 6 GB (32 MP  
Vorderkamera) - Triple-Kamera - Android -  
Cloud Orange



### Gruppe:

Mobiltelefone

### Hersteller:

Samsung

### Hersteller Artikel Nr:

SM-G780GZODEUB

### EAN:

8806092522527



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy S20 FE - Cloud Orange - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produktyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	SM-G780G/DS
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.4 cm (6.5") - 407 ppi (Pixel pro Zoll) - Infinity-O Super AMOLED
Prozessor	2.8 GHz (8-Core)
Speicher	128 GB - RAM 6 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 10 mit One UI 2
Hintere Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.2 - Fokus: automatisch, manuell
2. hintere Kamera	12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8
Dritte Rückkamera	8 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, Wi-Fi 6
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 1920 Minuten
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Cloud Orange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.5 mm x 8.4 mm x 159.8 mm
Gewicht	190 g

