

Samsung Galaxy S20 FE - Cloud Navy - 4G - 256 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S20 FE - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 256 GB - microSD slot - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel (407 ppi (Pixel pro Zoll)) - Super AMOLED - RAM 8 GB (32 MP Vorderkamera) - Triple-Kamera - Android - Cloud Navy

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-G780GZBHEUB
 EAN: 8806092522725



| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Samsung Galaxy S20 FE - Cloud Navy - 4G - 256 GB - GSM - Smartphone |
| Produkttyp | Smartphone 4G |
| Hersteller-Modellnummer | SM-G780G/DS |
| Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.4 cm (6.5") - 407 ppi (Pixel pro Zoll) - Infinity-O Super AMOLED |
| Prozessor | 2.8 GHz (8-Core) |
| Speicher | 256 GB - RAM 8 GB |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
| Betriebssystem | Android 10 mit One UI 2 |
| Hinterere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.2 - Fokus: automatisch, manuell |
| 2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 |
| Dritte Rückkamera | 8 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 |
| Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, Wi-Fi 6 |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Gesprächszeit | Bis zu 1920 Minuten |
| Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Farbe | Cloud Navy |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.5 mm x 8.4 mm x 159.8 mm |
| Gewicht | 190 g |
| SAR | 0,429 W/kg (Kopf), 3,11 W/kg (Gliedmaße), 1,355 W/kg (Körper) |

