

HP ENVY Laptop 17-ch0076ng - 43.9 cm (17.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP ENVY Laptop 17-ch0076ng - Intel Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Home 64-Bit - GF MX450 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - natürlich silberfarben (Basis), sandgestrahlt (Abdeckung und Tastaturrahmen), Natural Silver Aluminium (Abdeckung und Tastaturrahmen), Unterteil in poliertem Finish - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 46H80EA#ABD
 EAN: 0196068094478

Beschreibung:
 Optimale Farbgenauigkeit - der HP ENVY 17 Laptop bietet dir die nötige Leistung und Farbgenauigkeit für alle deine kreativen Aufgaben.
 Lass deiner Kreativität freien Lauf - mit dem HP ENVY 17-Zoll-Laptop, das dir die Leistung, die Funktionen und die Freiheit bietet, so zu arbeiten, wie du es willst. Unterstützt von einem Intel Core -Prozessor erwecket es deine Ideen in den atemberaubenden Farben deiner Vorstellung zum Leben. Dank Datenschutzfunktionen bleiben deine Ideen stets geschützt.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HP ENVY Laptop 17-ch0076ng - 43.9 cm (17.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Bildschirm	43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	2 GB GDDR6 SDRAM
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Batterie	4 Zellen - bis zu 8.5 Stunden
Besonderheiten	IR-Wärmesensor
Sicherheit	Lesegerät für Fingerabdruck

Farbe	Natürlich silberfarben (Basis), sandgestrahlt (Abdeckung und Tastaturrahmen), Natural Silver Aluminium (Abdeckung und Tastaturrahmen), Unterteil in poliertem Finish
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 25.9 cm x 1.99 cm
Gewicht	2.54 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

