

**ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 - OC Edition -
Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB**

Produktbeschreibung:	ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 - OC Edition - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort
Gruppe:	Videokarten
Hersteller:	ASUS
Hersteller Artikel Nr:	90YV0GB2-M0NA10

**Hauptmerkmale**

Produktbeschreibung	ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 - OC Edition - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0 x16
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce RTX 3060
Speicher	12 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit	15 Gbps
Boost-Takt	1867 MHz
CUDA-Kerne	3584
Speicherschnittstelle	192-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellen	HDMI 3 x DisplayPort
API-Unterstützung	OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.8 cm x 20 cm x 12.3 cm