

## Sandberg ConfCam - Web-Kamera

Produktbeschreibung: Sandberg ConfCam - Web-Kamera - PTZ -  
Farbe - 2,1 MP - 1920 x 1080 - 1080p -  
motorbetrieben - USB 2.0 - MJPEG

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras  
Hersteller: Sandberg  
Hersteller Artikel Nr: 134-30  
EAN: 5705730134302



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sandberg ConfCam - Web-Kamera
Gerätetyp	Web-Kamera - Pan / Tilt / Zoom
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.4 cm x 14.4 cm x 13.15 cm
Gewicht	680 g
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Optisches Zoom	10 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2,1 MP
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.7 mm - 47 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.5
Schwenkbereich (Grad)	330
Kippbereich (Grad)	-30 bis +30
Schnittstellen	USB 2.0
Steuerungsschnittstelle	RS-485, RS-232, VISCA
Enthaltene Kabel	1 - USB-Splitterkabel (Netz) - 5 m
Leistungsmerkmale	Progressive Scanning, Stromversorgung über USB, Pelco Protocol