



Osram Halopin - 20 W - G9 - T13.3 - D - 2000 h - 235 lm

230 V - 20 kWh/1000h - 235 lm - 2700 K - Warm White - D

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gruppe | Büromaterial & Schreibwaren |
| Hersteller | Osram |
| Hersteller Art. Nr. | 4008321945143 |
| EAN/UPC | 4008321945136 |

Marketing

Osram Halopin. Lampenleistung: 20 W, Fassungs-/Sockeltyp: G9, Glühbirnengröße: T13.3. Energie-Effizienzklasse: D. Glühbirnenlebensdauer: 2000 h, Lichtleistung: 235 lm, Lichtfarbe: Warmweiß, Farbwiedergabeindex: 100, Leistungsfaktor: 1, Dimmbar

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------|----------|
| Energie-Effizienzklasse | D |
| Lampenleistung | 20 W |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabeindex | 100 |
| Glühbirnenlebensdauer | 2000 h |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Fassungs-/Sockeltyp | G9 |
| Glühbirnengröße | T13.3 |
| Lichtleistung | 235 lm |
| Leistungsfaktor | 1 |

Ausführliche Details

Gewicht & Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Durchmesser | 1,4 cm |
| Höhe | 43 mm |

Energie

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Energie-Effizienzklasse | D |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Leistung | |
| Lampenleistung | 20 W |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabeindex | 100 |
| Glühlampenlebensdauer | 2000 h |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Fassungs-/Sockeltyp | G9 |
| Glühlampengröße | T13.3 |
| Lichtleistung | 235 lm |
| Mittelzyklen zwischen Fehler (MCFB) | 50000 |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Glühlampenform | Pin |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstromstabilitätsfaktor | 80 % |