



WMF KULT X - 1,25 l - Schwarz - Chrom
- Transparent - Edelstahl - 80 W - 220-
240 V - 50 - 60 Hz

Spiralschneider - 80W - 3 extrascharfer Schneideinsätze - 1.25l - Cromargan matt

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	0416480011
EAN/UPC	4211129127875

Marketing

Gemüse-Nudeln einfach und sekundenschnell per Knopfdruck zubereitet – mit dem ersten elektrischen Spiralschneider seiner Art.

- Ideal zur schnellen und einfachen Zubereitung von gesunden Gemüse-Nudeln, Salaten und dekorativen Obst- & Gemüse-Beilagen. Inklusive 3 extrascharfer Schneideinsätze mit WMF Perfect Cut Technologie für Tagliatelle (ca. 9 mm), Linguine (ca. 5 mm), Spaghetti (ca. 3 mm).
- Hochwertiges Cromargan matt Gehäuse mit abnehmbarer transparenter Einfüllöffnung.
- Einfache Reinigung – alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet.
- Sichere Handhabung dank innenliegender Schneideinheit.
- Kindersicherungs-Funktion – Bedienung nur bei aufgesetzter Einfüllöffnung möglich.
- Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Aufstellung auf der Arbeitsfläche.
- Mit integrierter Kabelaufwicklung für eine komfortable Verstauung des Kabels im Gerät.
- Inklusive praktischem Auffangbehälter (1.25l).
- 80 Watt Leistung.

Ausführliche Details

	Allgemein
Höhe	175 mm
Breite	326 mm
Tiefe	225 mm

AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V
Leistung	80 W
Produktfarbe	Black,Chrome,Transparent
Material Messer	Edelstahl
Schüsselkapazität	1,25 l

Ausführliche Details

Gewicht & Abmessungen

Gewicht	1,83 kg
Höhe	175 mm
Breite	326 mm
Verpackungstiefe	240 mm
Verpackungshöhe	318 mm
Verpackungsbreite	178 mm
Tiefe	225 mm

Energie

AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V
Leistung	80 W

Design

Anti-Rutsch-Basis	Ja
Produktfarbe	Black,Chrome,Transparent
Material Messer	Edelstahl
Kabelaufwicklung	Ja
Griff(e)	Ja

Leistung

Schüsselkapazität	1,25 l
-------------------	--------