



WMF KITCHENminis 04.1227.0011 - Arbeitsfläche - Filterkaffeemaschine - 0,6 l - Kaffeebohnen - 710 W - Schwarz - Edelstahl

5 Tassen à 125 ml - 110 x 366 x 156 mm - Edelstahl/Schwarz

Gruppe	Kaffeemaschinen
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	04.1227.0011
EAN/UPC	4211129130479

Marketing

Klein, aber oho: Aromatischer Filterkaffee ab der ersten Tasse.

Filterkaffee ist wieder im Trend. Die kompakte, formschöne WMF Filterkaffeemaschine mit Cromargan-Gehäuse und formschöner Glaskanne für 5 Tassen brüht exakt die Menge, die man in kleineren Haushalten benötigt. Einfach zurücklehnen und aromatischen, heißen Kaffee ab der ersten Tasse genießen. Die WMF HeißbrühTechnologie und WMF Aroma Perfection mit individueller Anpassung der Aromastärke machen's möglich. Die Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik lässt den Kaffee in der Aromaglaskanne lange heiß bleiben.

Produkthighlights im Überblick:

- Gehäuse aus hochwertigem Cromargan® matt
- Kaffeemaschine mit Aromaglaskanne für fünf Tassen à 125 ml
- Kompaktes, platzsparendes Design
- WMF Aroma Perfection für vollendeten Kaffeegenuss
- WMF Heißbrüh-Technologie für aromatischen Kaffee ab der ersten Tasse
- Herausnehmbarer Filtereinsatz (Größe 2) mit Tropfstopf
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Entkalkungsprogramm und Einstellung der individuellen Wasserhärte
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Einfache Wassertankbefüllung
- Beleuchtete Starttaste
- Leistung: 710 Watt

Ausführliche Details

Allgemein	
Leistung	710 W
Produktfarbe	Black,Stainless steel
Kaffeezubereitung	Ja
Fassungsvermögen Wassertank	0,6 l

Behälter für gebrühten Kaffee	Karaffe
Kaffee-Einfüllart	Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp	Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)	5 Tassen
Bauform	Arbeitsfläche
Produkttyp	Filterkaffeemaschine

Ausführliche Details

	Weitere Spezifikationen
Größe Kegelfilter	2
	Gewicht & Abmessungen
Höhe	294 mm
Breite	204 mm
Tiefe	146 mm
	Energie
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Leistung	710 W
	Ergonomie
Eingebaute Anzeige	Nein
Kabellänge	1 m
Kaffeefilter	Ja
Produktfarbe	Black,Stainless steel
Ergonomischer Griff	Ja
Steuerung	Knöpfe
Wasserstandsanzeige	Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter	Ja
	Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Mokka	Nein
Zubereitung von Cappuccino	Nein
Zubereitung von Café Ristretto	Nein
Zubereitung von heißer Milch	Nein
Kaffeezubereitung	Ja
Zubereitung von Latte Macchiato	Nein
Zubereitung von Café Crema	Nein
Zubereitung von Café Lungo	Nein
Caffe Latte zubereitend	Nein
Zubereitung von Café Orzo	Nein
Zubereitung von heißer Schokolade	Nein
Amerikanische Herstellung	Nein
Zubereitung von Tee	Nein
Flache weiße Ausführung	Nein
Zubereitung von Schokomilch	Nein
Espresso Macchiato-Zubereitung	Nein
Espressozubereitung	Nein
	Leistung
Fassungsvermögen Wassertank	0,6 l

Behälter für gebrühten Kaffee	Karaffe
Kaffee-Einfüllart	Kaffeebohnen
Kaffe Zubereitungstyp	Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)	5 Tassen
Eingebautes Mahlwerk	Nein
Bauform	Arbeitsfläche
Produkttyp	Filterkaffeemaschine
Heißwassersystem	Nein