

REV Ritter REV 0012326114 - 2 m - 3 AC-Ausgänge - Innenraum - Typ F - Typ F - Unmanaged



Steckdosenleiste REV-Flachstecker - 3-fach - mit Schalter - 2 m - ws

Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	REV Ritter
Hersteller Art. Nr.	0012326114
EAN/UPC	4006341704726

Marketing

- Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker
- Mit Kinderschutz
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- Passt hinter Ihre Möbel
- Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen
- Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
- Für den Innenbereich
- Technische Daten: 230 V~, max. 3500 W

Ausführliche Details

Allgemein

Maximale Eingangsleistung	3500 W
AC Eingangsspannung	230 V
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Kabellänge	2 m
Anzahl AC Anschlüsse	3 AC-Ausgänge
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Kabelfarbe	Weiß

Ausführliche Details

Technische Details

Kabeltyp	H05VV-F 3G1.5
----------	---------------

Energie

Maximale Eingangsleistung	3500 W
AC Eingangsspannung	230 V

Verpackungsinformation

Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Funktionen	
Kabellänge	2 m
Ein-/Ausschalter	Ja
Produktfarbe	Weiß
AC-Steckertypen	Typ F
Anzahl AC Anschlüsse	3 AC-Ausgänge
Schwenkbare AC-Steckdose	Nein
Timer	Nein
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Anzeigelicht	Ja
Spritzwassergeschützt	Nein
Stromstecker-Typ	Typ F
Anzahl der Pole	2
Switch-Typ	Unmanaged
Farbe	
Kabelfarbe	Weiß