



## REV Ritter REV 0012691109 - 1,4 m - 6 AC-Ausgänge - Innenraum - Typ C - Typ F - Weiß - 230 V

Steckdosenleiste BiniPlus 6i - ws

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	REV Ritter
Hersteller Art. Nr.	0012691109
EAN/UPC	4006341709004

### Marketing

- Steckdose einmal anders - klein und kompakt
- 2 Schutzkontaktsteckdosen auf der einen und 4 Eurosteckdosen auf der anderen Seite des Gerätes
- 6 Steckdosen auf engstem Raum
- Zuleitung 1,4 m, H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 16 A + 4 x 2,5 A
- 230 V~, 16 A, 50 Hz, max. 3500 W
- Mit Kinderschutz
- Abmessungen (LxB): ca. 140 x 55 mm

### Ausführliche Details

Allgemein	
Breite	140 mm
Tiefe	55 mm
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Maximale Eingangsleistung	3500 W
AC Eingangsspannung	230 V
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Kabellänge	1,4 m
Anzahl AC Anschlüsse	6 AC-Ausgänge
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Kabelfarbe	Weiß

### Ausführliche Details

Technische Details	
Kabeltyp	H05VV-F 3G1.5

**Gewicht & Abmessungen**

Breite	140 mm
Tiefe	55 mm

**Energie**

AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Maximale Eingangsleistung	3500 W
AC Eingangsspannung	230 V
Stromstärke (maximal)	16 A

**Verpackungsinformation**

Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
-----------------------------	------------

**Funktionen**

Kabellänge	1,4 m
Ein-/Ausschalter	Nein
Produktfarbe	Weiß
AC-Steckertypen	Type C, Type F
Anzahl AC Anschlüsse	6 AC-Ausgänge
Schwenkbare AC-Steckdose	Nein
Timer	Nein
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Spritzwassergeschützt	Nein
Anzahl der Pole	2

**Farbe**

Kabelfarbe	Weiß
------------	------