



Sanitas SBG 21 - Elektronische Personenwaage - 180 kg - kg / lb - Silber - Glas - Wasserhahn

Glas-Diagnosewaage - 180 kg Tragkraft

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	Sanitas
Hersteller Art. Nr.	764.35
EAN/UPC	4211125764357

Marketing

Die Glasdiagnosewaage SBG21 ermittelt neben dem Gewicht Körperfett-, -Wasser, und Muskelanteil, die Knochenmasse und den Kalorienbedarf. Außerdem sorgt die BMI-Berechnung für die Einordnung des Wertes des Körpergewichts. Das große LCD-Display zeigt die Werte übersichtlich an.

Diagnosewaage mit großem LCD-Display und Multi-Anzeige • 180 kg Tragkraft

Großes LCD-Display mit Multi-Anzeige, Zifferngröße (Gewicht): 25 mm
Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf, BMI

Einteilung:

- 0,1 % für Körperfett, -wasser und Muskelanteil
- 100 g für Knochenmasse, Körpergewicht

- 180 kg Tragkraft
- Mit Körperfett-Interpretation
- 10 Speicherplätze
- Trittpläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
- Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- 5 Aktivitätsgrade
- Abschaltautomatik / Tap-On Technik
- Umstellung von kg/lb/st
- Inklusive Batterien

Ausführliche Details

Allgemein

Höchstgewichtskapazität	180 kg
Typ	Elektronische Personenwaage
Maßeinheit	kg / lb

Zeichengröße	2,5 cm
Anzeige	LCD

Ausführliche Details

	Lieferumfang
Batterien enthalten	Ja
	Leistung
Body Mass Index (BMI) Messung	Ja
Anschalt Typ	Wasserhahn
Körperfett-Analyse	Ja
Höchstgewichtskapazität	180 kg
Produktfarbe	Silber
Gewichtspeicher	Ja
Typ	Elektronische Personenwaage
Material	Glas
Körperwasseranteil	Ja
Maßeinheit	kg / lb
Automatische Abschaltung	Nein
Knochenmasse Analyse	Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse	Ja
	Bildschirm
Zeichengröße	2,5 cm
Anzeige	LCD