



WMF 04 1517 0011 - Schwarz - Chrom - Rechteckig - Rost - 355 x 132 mm - Temperatur - 1000 W

cm x 13.2 - 1000W - Antihaft-Beschichtung

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	04.1517.0011
EAN/UPC	4211129128698

Marketing

Der dekorative WMF KÜCHENminis® Tischgrill für 2 ist ideal für spontanes Grillen oder ein schnelles Dinner zu Zweit geeignet. Dank Antihaft-Beschichtung werden weder Öl noch Fett zum Grillen benötigt, was eine gesunde und fettarme Zubereitung garantiert. Das besondere Extra ist das Gemüsepfännchen.

So kann Fleisch und Gemüse zusammen gegrillt werden, ohne dass die Zutaten miteinander in Berührung kommen.

Schneller Grillgenuß, der nachhaltig Eindruck macht.

Ausführliche Details

Allgemein

AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V
Leistung	1000 W
Verpackungstiefe	426 mm
Verpackungshöhe	191 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Produktfarbe	Black,Chrome
Formfaktor	Rechteckig
Oberfläche Typ	Rost

Ausführliche Details

Energie

Anzahl der Leistungsstufen	5
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V

Leistung	1000 W
----------	--------

Verpackungsinformation

Verpackungstiefe	426 mm
------------------	--------

Verpackungshöhe	191 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	110 mm
-------------------	--------

Funktionen

Einfach zu säubern	Ja
--------------------	----

Produktfarbe	Black,Chrome
--------------	--------------

Einbaufähigkeit	Nein
-----------------	------

Teflonbeschichtet	Ja
-------------------	----

Entfernbarer Tropfbehälter	Ja
----------------------------	----

Beine	Ja
-------	----

Formfaktor	Rechteckig
------------	------------

Spülmaschinenfeste Teile	Ja
--------------------------	----

Anzahl Herdplatten/Kochzonen	1
------------------------------	---

LED-Anzeigen	Temperatur
--------------	------------

Deckel	Nein
--------	------

Oberfläche Typ	Rost
----------------	------

Regelbare Temperatur	Ja
----------------------	----

Kochoberfläche	355 x 132 mm
----------------	--------------

Anzahl der Platten/Ablageflächen	1
----------------------------------	---