



## WMF 04.1650.0011 - 0,6 l - 23000 RPM - Knöpfe - 0,6 l - 0,6 l - Tischplatten- Mixer

KÜCHENminis Smoothie-to-go - 600ml - 300W - 220-240V - 50/60Hz

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	04.1650.0011
EAN/UPC	4211129128711

### Marketing

WMF 04.1650.0011. Schüsselkapazität: 0,6 l, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 23000 RPM, Steuerung: Knöpfe. Typ: Tischplatten-Mixer, Produktfarbe: Edelstahl. Leistung: 300 W, Energiequelle: AC, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V. Verpackungsbreite: 200 mm, Verpackungstiefe: 117 mm, Verpackungshöhe: 242 mm. Verpackungsinhalt: Drinking bottle

### Ausführliche Details

Allgemein	
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Leistung	300 W
Verpackungstiefe	117 mm
Verpackungshöhe	242 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungsinhalt	Trinkflasche
Produktfarbe	Edelstahl
Typ	Tischplatten-Mixer
Schüsselkapazität	0,6 l
Steuerung	Knöpfe
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	23000 RPM

### Ausführliche Details

Energie	
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energiequelle	AC

AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Leistung	300 W
<b>Verpackungsinformation</b>	
Verpackungsart	Box
Verpackungstiefe	117 mm
Verpackungshöhe	242 mm
Verpackungsbreite	200 mm
<b>Lieferumfang</b>	
Verpackungsinhalt	Trinkflasche
Edelstahlmesser enthalten	Ja
Schutzkappe	Ja
<b>Design</b>	
Einfach zu zerlegen	Ja
Einfach zu säubern	Ja
Produktfarbe	Edelstahl
Entfernbarer Schüssel	Ja
Abnehmbares Messer	Ja
Abnehmbarer Deckel	Ja
Typ	Tischplatten-Mixer
Deckel mit Einfüllloch	Ja
<b>Leistung</b>	
Zerkleinerer	Ja
Tragbarer Becher	Ja
Schüsselkapazität	0,6 l
Steuerung	Knöpfe
Kaffeekanne	Ja
Eis-Crusher	Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	23000 RPM
Fassungsvermögen Behälter	0,6 l
Max. Fassungsvermögen des Behälters	0,6 l
Anzahl Geschwindigkeiten	1
Milchshake-Becher	Ja