



WMF Kult Pro - Stehmixer - Schwarz - Silber - Ice crushing - Mixen - 1,8 l - 24000 RPM - Drehregler

1400 W - 190 x 210 x 420 mm

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	61.3022.0514
EAN/UPC	4211129132411

Marketing

Der 1,8 Liter Kult pro Power trumpft mit einem unglaublich leistungsstarken Motor auf. Mit 1.400 Watt und 24.000 U/min schafft er eine Messer-Geschwindigkeit von beeindruckenden 275 km/h. Für das gleichmäßige Mixen und Pürieren spielt die Anordnung des 4-flügligen Messers eine wichtige Rolle, das aus hochwertigem Edelstahl besteht. Zur Sicherheit steht der Standmixer besonders stabil und mixt nur bei aufgesetztem Glaskrug, welcher eine praktische Nachfüllöffnung im Deckel hat. Die Programmsteuerung erlaubt das Crushen von Eis oder die Zubereitung von Smoothies auf Knopfdruck. Pausen und Impulse mit jeweils idealer, programmierter Laufzeit und Abfolge übernimmt der Kult pro Power in Eigenregie und erzielt damit die gewünschten Ergebnisse.

- Inhalt: 1x Standmixer mit abnehmbaren Glaskrug - Artikelnummer: 6130220514
- Leistungsstarker Motor mit variabler Geschwindigkeitseinstellung
- Zusätzliche Programme: Smoothie, Ice Crush und Intervall
- Beleuchtetes Bedienfeld
- Sicherheitsabschaltung: Mixfunktion nur bei aufgesetztem Glaskrug

Ausführliche Details

	Allgemein
Höhe	420 mm
Breite	210 mm
Tiefe	190 mm
Material Messer	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Schüsselmaterial	Glas
Leistung	1400 W
Produktfarbe	Black,Silver

Typ	Stehmixer
Mixerfunktionen	Ice crushing,Mixing

Ausführliche Details

Gewicht & Abmessungen

Höhe	420 mm
Breite	210 mm
Tiefe	190 mm

Material

Material Messer	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Schüsselmaterial	Glas

Energie

Leistung	1400 W
----------	--------

Funktionen

Produktfarbe	Black,Silver
Schüsselkapazität	1,8 l
Sicherheitssperre	Ja
Steuerung	Drehregler
Typ	Stehmixer
Mixerfunktionen	Ice crushing,Mixing
Variable Geschwindigkeit	Ja
Drehgeschwindigkeit	24000 RPM
Beleuchteter An-/Aus-Schalter	Ja