



WMF Lono 04.1536.0011 - Sous vide water oven - Edelstahl - Edelstahl - Schaltfläche - LCD - 35 °C

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	04.1536.0011
EAN/UPC	4211129133302

Marketing

WMF 04.1536.0011, Lono. Produkttyp: Sous vide water oven, Produktfarbe: Edelstahl, Gehäusematerial: Edelstahl. Temperatur (min): 35 °C, Temperatur (max): 90 °C, Maximum Zeit-Timer: 72 h. Leistung: 1500 W, AC Eingangsspannung: 220-240 V, AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz. Breite: 155 mm, Tiefe: 395 mm, Höhe: 325 mm. Breite des Versandkartons: 28,5 cm, Versandkarton Länge: 52,5 cm, Höhe des Versandkartons: 43 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Höhe	325 mm
Breite	155 mm
Tiefe	395 mm
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V
Leistung	1500 W
Maximum Zeit-Timer	72 h
Temperatur (min)	35 °C
Temperatur (max)	90 °C
Produktfarbe	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Produkttyp	Sous vide water oven
Versandkarton Länge	52,5 cm
Breite des Versandkartons	28,5 cm
Höhe des Versandkartons	43 cm

Ausführliche Details

Gewicht & Abmessungen

Gewicht	4,9 kg
Höhe	325 mm
Breite	155 mm
Tiefe	395 mm

Energie

AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V
Leistung	1500 W

Funktionen

Stromkabellänge	1,2 m
Maximum Zeit-Timer	72 h
Einstellbare Temperatur	Ja
Temperatur (min)	35 °C
Temperatur (max)	90 °C

Design

Produktfarbe	Edelstahl
Display-Typ	LCD
Steuerung	Schaltfläche
Gehäusematerial	Edelstahl
Produkttyp	Sous vide water oven

Logistikdaten

Versandkarton Länge	52,5 cm
Gewicht Versandkarton	6 kg
Breite des Versandkartons	28,5 cm
Höhe des Versandkartons	43 cm