

Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i5 11500H - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ - Core i5 11500H / 2.9 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - T1200 / UHD Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - 4G-aufrüstbar - Schwarz - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20YQ000LGE
 EAN: 0195891077580

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i5 11500H - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Plattform-Technologie	Intel vPro Plattform
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) 11500H / 2.9 GHz (4.6 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA T1200 / Intel UHD Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, 2.5 Gigabit Ethernet
Wireless Broadband (WWAN)	4G-aufrüstbar
Batterie	Bis zu 11.5 Stunden
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.54 cm x 25.23 cm x 3.145 cm
Gewicht	2.87 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold