



**ARTIKEL** Classic C 20

**ARTIKEL.NR** C20EU

- AUSSTATTUNG**
- Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
  - Massive, bruch sichere Glasbodenplatte
  - Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
  - Kindersicherung durch Einschallsicherung
  - Kabelfach
  - Schlitten mit Edelstahlauflage
  - Vollmetallausführung, freitragend
  - Resthalter
  - Kunststoffablett
  - Ø 170 mm, Wellenschliffmesser aus Edelstahl, ideal für harte Brotkrusten, Wurst oder Käse
  - Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei

**TECHNISCHE DATEN**

Leistung 230 V ~ 170 W 50 Hz

**LOGISTISCHE DATEN**

EAN	4001627002503
Maße Produkt (L X B x H)	390 mm x 305 mm x 250 mm
Nettogewicht	7,90 kg
VPE	1
EAN-VPE	4001627002503
Maße Verkaufskarton (LxBxH)	434 mm x 348 mm x 366 mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	--- kg
Maße 1-er Umkartons (LxBxH)	---
Maße 2-er Umkartons (LxBxH)	---
Stück / Palette	25 Stk.
Lage / Palette	5 Stk.
Stück / Lage	5 Stk.
ca. Maße volle Palette (LxBxH)	1200 mm x 800 mm x 1850 mm
ca. Gewicht volle Palette	--- kg

