



ARTIKEL	Edelstahlwasserkocher WK 600
---------	------------------------------

ARTIKEL NR.	WK600EU
-------------	---------

AUSSTATTUNG

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Füllmenge 1,5 Liter = 12 Tassen (1 Tasse = 125 ml) • 360° Zentralkontakt • Innen liegende Füllmengenmarkierung • Trockengeh- und Überhitzungsschutz • Deckel öffnet auf Knopfdruck • Herausnehmbarer Kalkfilter • Ein- Ausschalter mit Kontrolllampe • Automatische Abschaltung • Lift-Off Abschaltung, beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs, schaltet das Gerät ab
----------	---

Bauart	• Edelstahlgehäuse, einwandig
--------	-------------------------------

Lieferumfang	• Basisstation mit Kabelaufwicklung
--------------	-------------------------------------

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V ~ 2015 W 50 Hz
----------	----------------------

Maße (L x B x H)	230 mm x 147 mm x 255 mm
------------------	--------------------------

Nettogewicht	1.34 kg
--------------	---------

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627012137
-----	---------------

VPE	4
-----	---

EAN-VPE	4001627012168
---------	---------------

Maße Verkaufskarton	235 mm x 210 mm x 310 mm
---------------------	--------------------------

Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	1.80 kg
-------------------------------------	---------

Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)	430 mm x 225 mm x 330 mm
-------------------------------------	--------------------------

Stück / Palette	70
-----------------	----

Stück / Lage	5
--------------	---

Lage / Palette	14
----------------	----

ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1200 x mm x 800 mm x 1800 mm
------------------------------------	------------------------------

ca. Gewicht volle Palette (L x B x H)	173 kg
---------------------------------------	--------