

Produktinformation

Bohrmaschine 750 W



EAN: 0088381690737

DS4012J

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-600 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Maße (LxBxH) mm	340x83x390
Gewicht	2,8 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.3
Zahnkranzbohrfutter 13mm
Bohrfutterschlüssel S13
Seitengriff 36

Best.-Nr.:

821551-8
193822-6
763430-3
152492-0

- Bohrmaschine mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff (360° mit 24 festen Stellungen)
- Mit Elektronik
- Durch 43-mm-Eurospindelhals auch im Bohrständer einsetzbar

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Bohren Metall

81 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

92 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)