

STE 100 Quick (601100000) Stichsäge Karton

Bestell-Nr. 601100000
EAN 4007430305107



Abbildung stellvertretend



- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Technische Werte**Kennwerte**

Nennaufnahmeleistung	710 W
Abgabeleistung	470 W
Schnitttiefe Holz	100 mm
Schnitttiefe NE-Metall	25 mm
Schnitttiefe Stahlblech	10 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1000 - 3100 /min
Sägeblattthub	22 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Sägen Holz	13 m/s ²
Sägen Metall	13.7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	86 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Absaugstutzen
Schutzglas
Sechskantschlüssel