

01.182065.01.001

Aerofryer Ofen

10 L - Edelstahlgehäuse

Hühnerfleisch, Pommes, Gemüse, Kuchen, Brot und vieles mehr bereiten sie mit diesem Aerofryer Ofen zu. 10 vorprogrammierte Programme. Durch das Fenster sehen Sie Ihr Essen. Inkl. drehbarem Frittierkorb, 3 Grillgestellen, Griff und Krümelschale.

Inhalt	10 l
Bedienfeld	Digital
Metallischer Innenraum	Ja
Regalebenen	3
Temperaturbereich	40-200 °C
Timer-Funktionsbereich	90 min
Entwässerungsfunktion	Ja
Schnelle Luftumwälzung	Ja
Anzahl der Grillroste	3
Rotierender Frittierkorb	Ja
Volumen rotierender Frittierkorb	2,6 l
Herausnehmbare Krümelschublade	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Anti-Rutsch-FüÙe	Ja
Leistung	1500 W



Logistische Daten - Intrastat Code: 8516797090

Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 40 x 38.5 x 37.5 | EAN-Nr. Produkt: 8713016091451 | Bruttogewicht (kg): 8.9 | Produkt-Nettogewicht (kg): 7.8

Umkarton: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 40 x 39 x 42.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8713016091468 | Bruttogewicht (kg): 8.9

Stückzahlen: pro per Umkarton: 1 | Auf Palette: 24 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 6 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 430 / 860 / 870

