

V7 Optische LED USB Maus

MV3000010-5EC



Key Features

- Universelles Design
- Präzise Cursor-Kontrolle
- Integriertes Scroll-Rad
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie

Übersicht

Die V7 Maus MV3000 bietet im "Full Size" ein komfortables Design mit hochwertigem Oberflächen-Finish. Die Maus arbeitet sehr präzise dank optischen LED Sensor mit einer Auflösung von 1000dpi. Über 3 Tasten und integriertem Scroll-Rad sind alle wesentlichen Navigationsfunktionen bequem bedienbar.



MV3000010-5EC

Spezifikationen

V7 Model #	MV3000010-5EC
IM SKU #	J152257
EAN	4038489028884
Tasten	3-button
Kabellänge	1.5 m
Farbe	Schwarz / Silber
Kompatibilität	Windows 2000 / ME / XP / Windows 7 oder höher
Prüfzeichen & Standards	FCC, RoHS, CE
Verbindung	Wired USB
Herkunftsland	China
Eigenschaften	3-Tasten Maus mit Scroll-Rad, 1000 dpi Auflösung, bequeme Griffigkeit
Anschlüsse	USB
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Packungsart	Retail
Abmessungen	124 x 64 x 38 mm
Gewicht	95 g
Sensor-Technologie	Optical LED
Systemvoraussetzungen	Windows 2000 / ME / XP / Windows 7 oder höher
Garantie	2 Jahre



3-WAY CONTROL
3 BUTTONS INCLUDING A BUILT-IN SCROLL WHEEL



POINT-N-CLICK
FULL SIZE COMFORT WITH UNIVERSAL DESIGN



QUICK + ACCURATE



TIMELESS STYLE
BRUSHED FINISH, WITH ENHANCED BUTTON AND TRACKING FEEDBACK



Die Informationen in dieser Veröffentlichung dienen lediglich der Veranschaulichung und entsprechen nicht zwangsläufig den Standards oder technischen Daten, die von V7 erfüllt werden müssen. Änderungen an Design und technischen Daten vorbehalten. Marken sind das Eigentum der entsprechenden Besitzer. Es wird keine Haftung übernommen und jegliche Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Informationen oder darin enthaltenen Fehlern oder Auslassungen resultieren, ist ausgeschlossen. Messnormen und Prüfbedingungen gemäß den Herstellerdefinitionen sind auf Anfrage erhältlich.