

Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) - Quadro T500 / Iris Xe Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - 4G-aufrüstbar - Schwarz - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
Hersteller: Lenovo
Hersteller Artikel Nr: 20W6005EGE
EAN: 0195891288801

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	32 GB DDR4 (1 x 16 GB + 16 GB (integriert))
Speicherkapazität	1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 3840 x 2160 / Ultra HD 4K
Grafik	NVIDIA Quadro T500 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Wireless Broadband (WWAN)	4G-aufrüstbar
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm
Gewicht	1.75 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

