



Cloer 1629 - 240 mm - 185 mm - 100 mm - 930 W - 230 V

Waffelautomat 1629 - 930W

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	Cloer
Hersteller Art. Nr.	1629
EAN/UPC	4004631016290

Marketing

- Fettarmes Backen durch Antihafbeschichtung
- Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille
- Optische Fertigmeldung
- Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler
- Flexibles Scharnier, damit die Waffel richtig aufgehen kann
- Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung
- Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
- Backfläche 16,5 cm Ø
- Mattiertes Metallgehäuse

Ausführliche Details

Allgemein

Höhe	100 mm
Breite	240 mm
Tiefe	185 mm
AC Eingangsspannung	230 V
Leistung	930 W

Ausführliche Details

Technische Details

Kabellänge	0,9 m
Backenoberfläche	16,5 cm
Anzahl der Waffeln	5 Waffel(n)
Produktfarbe	Black, Metallic
Waffelform	Herz
Teflonbeschichtet	Ja

Anzeigelicht	Ja
Kabelaufwicklung	Ja
Gewicht & Abmessungen	
Höhe	100 mm
Breite	240 mm
Tiefe	185 mm
Energie	
AC Eingangsspannung	230 V
Leistung	930 W