

### Lenovo V17 G2 ITL - 43.9 cm (17.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V17 G2 ITL 82NX - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - GF MX350 / Iris Xe Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - Iron Gray - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 82NX00CTGE  
 EAN: 0195890005799



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo V17 G2 ITL - 43.9 cm (17.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	43.9 cm (17.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA GeForce MX350 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	2 GB GDDR5 SDRAM
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie	Bis zu 6.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Iron Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm
Gewicht	2.2 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller

