



## De Longhi Dedicastyle EC 685.M - Arbeitsfläche - Espressomaschine - 1,1 l - Kaffeepad - Gemahlener Kaffee - 1300 W - Schwarz - Metallisch - Silber

1350 W - 15 bar - 220-240 V - 50-60 Hz - 149x330x305 mm - 4200 g - metall

Gruppe	Kaffeemaschinen
Hersteller	De Longhi
Hersteller Art. Nr.	0132106138
EAN/UPC	8004399331198

### Marketing

Der neue Siebträger EC 685 von De'Longhi macht mit einer Breite von nur 14,9 cm selbst die kleinste Küche zur italienischen Kaffeebar und verwandelt Sie zum Barista.

#### **FLEXIBEL & PRAKTISCH**

Mit der Kombination aus professioneller Milchaufschäumdüse und höhenverstellbare Tassenabstellfläche können Cappuccino, Latte Macchiato und andere Milch-Kaffeespezialitäten auch zu Hause stilecht in hohen Gläsern zubereitet werden.

#### **ZUVERLÄSSIG PERFEKTE LEISTUNG**

Dank elektronischer Temperaturkontrolle, individuell programmierbarer Tassenfüllmenge und schneller Einsatzbereitschaft bringt die Dedicastyle immer perfekte Ergebnis.

#### **ZEITLOSES DESIGN**

Die modernen Farben mit trendy Matt-Finishing und geprägtem Dedicastyle Logo unterstreichen das einzigartige Dedicastyle Design.

## Allgemein

Leistung	1300 W
Produktfarbe	Black,Metallic,Silver
Kaffe Zubereitung	Ja
Behälter für gebrühten Kaffee	Tasse
Anzahl der Ausflüsse	2
Produkttyp	Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank	1,1 l
Kaffee-Einfüllart	Coffee pod,Ground coffee
Kaffe Zubereitungstyp	Halbautomatisch
Bauform	Arbeitsfläche

## Ausführliche Details

### Weitere Spezifikationen

Ein-/Ausschalter	Ja
Überlaufschutz	Ja
Pumpendruck	15 bar
Material des Wassertanks	Kunststoff

### Gewicht & Abmessungen

Gewicht	4,2 kg
Höhe	303 mm
Breite	149 mm
Tiefe	330 mm

### Energie

Energiesparmodus	Ja
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung nach (max.)	180 min
Automatische Abschaltung	Ja
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Leistung	1300 W
Automatische Abschaltung nach (min.)	9 min

### Verpackungsinformation

Menge pro Packung	1 Stück(e)
-------------------	------------

### Lieferumfang

Betriebsanleitung	Ja
-------------------	----

### Ergonomie

Eingebaute Anzeige	Nein
Kaffeefilter	Ja
Einfach zu säubern	Ja
Produktfarbe	Black,Metallic,Silver
Entfernbarer Wasserbehälter	Ja
Ergonomischer Griff	Ja
Steuerung	Knöpfe
Einstellbare Tassenpodesthöhe	Ja
Entfernbarer Tropfbehälter	Ja
Rutschfeste Füße	Ja

Sichtbarer Wasserstand	Ja
Stand-by-Funktion	Ja
Gehäusematerial	Edelstahl
Alarm	Ja
Wasserstandsanzeige	Ja
Beleuchtete Tasten	Ja
Anzeigelicht	Ja
Abnehmbarer Filterhalter	Ja
Einfach zu bedienen	Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter	Ja
Füllstandsanzeige Tropfwasserbehälter	Ja

### **Kochfunktionen und -programme**

Zubereitung von Mokka	Nein
Zubereitung von Cappuccino	Ja
Zubereitung von Café Ristretto	Nein
Zubereitung von heißer Milch	Ja
Kaffeezubereitung	Ja
Zubereitung von Latte Macchiato	Ja
Zubereitung von Café Crema	Nein
Zubereitung von Café Lungo	Ja
Caffe Latte zubereitend	Ja
Zubereitung von Café Orzo	Nein
Zubereitung von heißer Schokolade	Nein
Amerikanische Herstellung	Nein
Zubereitung von Tee	Ja
Zubereitung von Schokomilch	Nein
Espressozubereitung	Ja
Herstellung heißer und kalter Getränke	Nein

### **Leistung**

Schnellaufheizung	Ja
Behälter für gebrühten Kaffee	Tasse
Anzahl der Ausflüsse	2
Automatischer Wasserstopp	Ja
Einstellbare Temperatur	Ja
Anti-Kalk-System	Ja
Tassenwärmer	Ja
Aufwärmzeit	40 s
Eingebautes Mahlwerk	Nein
Anti-Tropf-Funktion	Ja
Dampfleitung	Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen	3
Produkttyp	Espressomaschine
Heißwassersystem	Ja
Integrierter Milchaufschäumer	Ja
Fassungsvermögen Wassertank	1,1 l

Einstellbare Stärke des Kaffees	Ja
Zertifizierung	CE, WEEE
Kaffee-Einfüllart	Coffee pod, Ground coffee
Kaffe Zubereitungstyp	Halbautomatisch
Heizsystem	Thermoblock
Programmierbar	Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion	Ja
Anpassbarer Wasserfluss	Ja
Bauform	Arbeitsfläche