



## REV Ritter REV 0012692114 - 2 m - 7 AC-Ausgänge - Innenraum - Typ F - Typ F - Unmanaged

Powersplit Steckdosenleiste - 6+1-fach - mit Schalter - 2 m - ws

Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	REV Ritter
Hersteller Art. Nr.	0012692114
EAN/UPC	4006341700896

### Marketing

- Mit Überlastungsschutz
- Mit Kinderschutz
- H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> Zuleitung
- Mit Schalter
- Für den Innenbereich
- Max. 3500 W

### Ausführliche Details

Allgemein	
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Maximale Eingangsleistung	3500 W
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Kabellänge	2 m
Anzahl AC Anschlüsse	7 AC-Ausgänge
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Kabelfarbe	Weiß

### Ausführliche Details

Technische Details	
Kabeltyp	H03VVH2-F
Energie	
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Maximale Eingangsleistung	3500 W
Verpackungsinformation	
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Funktionen	
Kabellänge	2 m

Ein-/Ausschalter	Ja
Produktfarbe	Weiß
AC-Steckertypen	Typ F
Anzahl AC Anschlüsse	7 AC-Ausgänge
Schwenkbare AC-Steckdose	Nein
Timer	Nein
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Spritzwassergeschützt	Nein
Stromstecker-Typ	Typ F
Switch-Typ	Unmanaged
	<b>Farbe</b>
Kabelfarbe	Weiß