

ViewSonic PX748-4K - DLP-Projektor

Produktbeschreibung: ViewSonic PX748-4K - DLP-Projektor - 4000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: PX748-4K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX748-4K - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Smart-fähig	Ja
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 4K
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm

