

Brother MFC-J4340DW - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Brother MFC-J4340DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n)



Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Brother
 Hersteller Artikel Nr: MFCJ4340DWRE1
 EAN: 4977766809573

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-J4340DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max.	14.4 Kbps
Faxübertragungsgeschwindigkeit	
Scannen	2400 x 1200 dpi
Bildschirm	4.5 cm
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an Abbildung scannen, Scan-to-PDF
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 34.3 cm x 18 cm
Gewicht	8.8 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

