

Samsung F27T450FZU - T45F Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung:	Samsung F27T450FZU - T45F Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe:	Monitore
Hersteller:	Samsung
Hersteller Artikel Nr:	LF27T450FZUXEN
EAN:	8806092614802



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung F27T450FZU - T45F Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm
Gewicht	4.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert