

ASUS RT-AX53U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS RT-AX53U - Wireless Router -
3-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax -
Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router
Hersteller: ASUS
Hersteller Artikel Nr: 90IG06P0-MO3510

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX53U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, statischer IP-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUS Universal repeater, VPN-Server, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, Bridge-Modus, Unterstützung von Amazon Alexa, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), IPTV-Support, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Gewicht	290 g

