

HP ENVY x360 15-eu0455ng - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP ENVY x360 15-eu0455ng - Flip-Design - Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - Win 10 Home 64-Bit - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 39.6 cm (15.6") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - sandgestrahlte eloxierte Oberfläche, Dämmerungsschwarz, Nightfall Black Aluminium - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 4K571EA#ABD
 EAN: 0196068863876



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP ENVY x360 15-eu0455ng - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook - Flip-Design
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (2 x 4 GB (vom Kunde nicht zugänglich / nicht aufrüstbar))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe, HP Value
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 11.5 Stunden
Besonderheiten	Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, IR-Wärmesensor
Sicherheit	Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche, Dämmerungsschwarz, Nightfall Black Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.9 cm x 22.82 cm x 1.84 cm
Gewicht	2.07 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

