

Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3733 MHz / PC4-29800 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3733 MHz / PC4-29800 - CL19 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz



Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF437C19BBK2/16
EAN: 0740617319699

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3733 MHz / PC4-29800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3733 MHz (PC4-29800)
Latenzzeiten	CL19 (19-23-23)
Leistungsmerkmale	Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Dualer Kanal, Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold