

**PowerMaxx SSE 12 BL (602322840) Akku-Säbelsäge
12V ; MetaLoc**

Bestell-Nr. 602322840
EAN 4061792157347



Abbildung stellvertretend



- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm

Technische Werte**Kennwerte**

Akkuspannung	12 V
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3000 /min
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1.6 kg

Vibration

Sägen Spanplatte	17 m/s ²
Sägen Holzbalken	14.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	78 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	89 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Säbelsägeblatt für Holz und Metall
MetaLoc Koffer
ohne Akkupack, ohne Ladegerät