



TOUCH-CONTROL HAIR STYLER STRAIGHT & CURLS HS 7831

- Individuelle Temperaturregelung in 8 Stufen, von 160 °C bis 230 °C, somit für jede Haarstruktur (fein, normal, dick) geeignet
- Touch-Control Temperatúrauswahl
- LED-Display mit Temperaturanzeige
- Schutz und Pflege durch haarschonende Keramikbeschichtung – für eine konstant hohe Temperatur und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Ionic-Funktion: Für antistatische, geschmeidig glänzende Haare. Erhält die Vitalität und die Sprungkraft des Haares; die Haarstruktur wird auf natürliche Weise hydratisiert
- Beweglich gelagerte Platten verteilen den Druck gleichmäßig auf dem Haar und glätten und locken es ohne zu strapazieren
- Hoher Komfort in Sicherheit und Anwendung:
 - Schnelle elektronische Aufheizzeit innerhalb von 35 Sekunden auf 120 °C
 - Lock-Funktion verhindert ungewolltes Verstellen der Temperatur
 - 1,8 m Kabel mit Drehgelenk garantiert Bewegungsfreiheit beim Stylen
 - Automatische Abschaltung nach 60 Minuten
 - Verriegelung der Platten
- 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche
- Farbe: Weiß / Roségold



Artikelnummer: HS 7831

Bestellnummer: GMS2230

Verpackungseinheit: 06

UVP*: 54,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung der Grundig Intermedia GmbH



4 0 13833 024514

Grundig Intermedia GmbH
D-63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Subject to modifications and delivery possibilities.
04.05.2018 Printed in Germany.

grundig.de