



ARTIKEL	Sliced Kitchen SKS 901
---------	------------------------

ARTIKEL NR.	SKS901EU
-------------	----------

AUSSTATTUNG

Features	<ul style="list-style-type: none"> • Vollmetallausführung, freitragend
Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Flüsterleiser 185 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei
Messer	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 190 mm glattes, durchgehärtetes Vollstahlmesser
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Abklappbarer Aluschlitten aus harteloxiertem Aluminium • Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm • Ein- / Ausschalter • Aluminiumbodenplatte • Abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl • Kabelfach
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Restehalter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V ~ 185 W 50 Hz
Maße (L x B x H)	450 mm x 335 mm x 277 mm
Nettogewicht	9.645 kg
Schnitthöhe	145 mm
Schnittlänge	230 mm

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627011529
VPE	1
EAN-VPE	4001627011529
Maße Verkaufskarton	510 mm x 410 mm x 380 mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	10.52 kg
Maße des 1-er Umkartons (L x B x H)	510 mm x 410 mm x 380 mm
Stück / Palette	20
Stück / Lage	4
Lage / Palette	5
ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1200 mm x 820 mm x 2070 mm
ca. Gewicht volle Palette	233 kg