

NEU

Küchenhelfer



WMF KÜCHENminis® Reiskocher mit Lunch-to-go-Box

Reis, Quinoa, Gemüse und Co. – schonend gegart für zuhause oder to go.

Wer Wert auf platzsparende, kompakte Küchenhelfer legt, die eine vielseitige, gesunde Ernährung möglich machen, der sollte nichts anbrennen lassen. Mit dem neuen WMF KÜCHENminis® Reiskocher mit Lunch-to-go-Box können abwechslungsreiche Mahlzeiten zum Lunch oder Abendessen zubereitet werden. Er gart nicht nur Reis, sondern auch Superfood, wie Linsen, Quinoa, Kichererbsen oder Gemüse, äußerst schonend. Dafür sorgen die besondere Doppel-Antihafbeschichtung im Innentopf und der Dampf-Garaufsatz für Gemüse aus Cromargan®. Die Wärme wird stets gleichmäßig verteilt, die Gar- und Kochzeit lässt sich exakt programmieren. Extrem praktisch für to go: Mit dem mitgelieferten Klick-Deckel wird der Innentopf zur auslaufsicheren Lunchbox – ganz ohne lästiges Umfüllen.



Platzersparnis

Ressourcenersparnis

Energieersparnis

100 % Leistung

Produkthighlights im Überblick:

- Platzsparendes Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®
- Zum schonenden, gesunden Garen aller gängigen Reissorten, Quinoa, Gemüse und Co.
- Inklusive extra To-Go-Deckel – macht den Innentopf ohne Umfüllen zur Lunchbox zum Mitnehmen
- Innentopf aus Cromargan® – kein Anbrennen durch Doppel-Antihafbeschichtung
 - Doppelschichtboden für eine schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung
 - Füllvolumen Innentopf ca. 1,0 l (= ca. 250 g Reis)
 - Dampf-Garaufsatz aus Cromargan®
 - Glasdeckel mit wärmeisoliertem Griff
 - LED-Display
 - Timer-Funktion
- Automatische Warmhaltefunktion (40 Minuten)
- Platzsparendes Aufbewahrungssystem mit abnehmbarem Stromkabel
- Inklusive Messbecher und Reislöffel
- Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet
- Leistung: 220 Watt



Cromargan®

TO GO

ideal für unterwegs



WMF
Easy
Steaming

anti-haft

Beschichtung



Timer
Funktion



Technische Daten & Verpackungsdaten

Artikelnummer: 04 1526 0011

EAN: 4211129 131049

VPE: 2

UVP: 89,99 €

Anschlusswert: 220-240 V~, 50-60 Hz, 220 Watt

Farbe: Cromargan® matt

Kabellänge (m): 1

Maße Gerät (LxBxH) mm: 178x176x210

Gewicht netto (kg):

Maße Karton (LxBxH) mm:

Gewicht brutto (kg):