



ARTIKEL	baronessa
---------	-----------

ARTIKEL NR.	ES902EU
-------------	---------

## AUSSTATTUNG

Bauart	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse: Aluminium / Edelstahl hochglänzend, schwarz matt</li> <li>Doppel-Thermoblock mit aktiv beheizter Brühgruppe</li> <li>Doppel-Pumpen-System (gleichzeitige Zubereitung von Espresso und Milchschaum möglich)</li> <li>Flüsterleise Espressopumpe (max. 16 bar) / Dampfpumpe (max. 6 bar)</li> </ul>
--------	---

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-Infusion &amp; Puck Entwässerung</li> <li>Frei programmierbare Wassermenge</li> <li>Heißwassertemperatur einstellbar (PID-Regelung)</li> <li>Dampfeuchtigkeit einstellbar</li> <li>Siebträger aus Edelstahl mit einem Auslauf, Ø 58 mm</li> <li>360° schwenkbare Milchschaumlanze</li> <li>360° schwenkbare Heißwasserlanze</li> <li>Ein-/Zwei- Tassen Espresso-Funktion &amp; manueller Bezug</li> <li>Reinigungsprogramm</li> <li>Entkalkungserinnerung</li> <li>Entkalkungsprogramm</li> <li>Härtegradeinstellung mit Entkalkungshinweis (12, 25, 50 Liter einstellbar)</li> <li>Herausnehmbare Abtropfschale</li> <li>Entnehmbarer Wassertank 3,0 Liter</li> <li>Passive Warmhalteplatte für Tassen</li> <li>Druck-Manometer</li> </ul>
----------	--

Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferumfang: Einwandige Siebeinsätze für 1&amp;2 Tassen Ø ca. 58 mm, Edelstahl-Milchkännchen 600 ml, Tamper, Reinigungsset</li> </ul>
---------------	---

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V ~ 2515 W 50 Hz
----------	----------------------

Maße (L x B x H)	335 mm x 320 mm x 375 mm
------------------	--------------------------

Nettogewicht	10.9 kg
--------------	---------

Pumpendruck	bis max. 16 bar
-------------	-----------------

Dampfpumpendruck	bis max. 6 bar
------------------	----------------

## LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627011505
-----	---------------

VPE	1
-----	---

EAN-VPE	4001627011505
---------	---------------

Maße Verkaufskarton	373 mm x 372 mm x 425 mm
---------------------	--------------------------

Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	12.34 kg
-------------------------------------	----------

Maße des 1-er Umkartons (L x B x H)	383 mm x 382 mm x 445 mm
-------------------------------------	--------------------------

Stück / Palette	24
-----------------	----

Stück / Lage	4
--------------	---

Lage / Palette	6
----------------	---

ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1200 mm x 800 mm x 1925 mm
------------------------------------	----------------------------

ca. Gewicht volle Palette (L x B x H)	334 kg
---------------------------------------	--------